


Zespół osiowy EAMM-A-M43-70GA

Numer produktu: 8063542

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	632 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	M43
Kod interfejsu, Motor IN	70GA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS