


Zestaw osiowy EAMM-A-M80-68GA

Numer części: 8063566

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	48 Nm
Waga produktu	911 g
Kod interfejsu, napęd	M80
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	68GA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS