

Moduł elektroniczny VMPA14-FB-EMS-8

Numer części: 8066764

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Diagnostyka	Zawory - napięcie poniżej wartości nominalnej
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Maks. liczba cewek zaworów	8
Własny pobór prądu przy napięciu obciążenia	3 mA
Własny pobór prądu przy napięciu roboczym	8 mA
Nominalny prąd wyłączenia na cewkę	58 mA do 24 ms
Prąd nominalny z układem redukcji prądu	9 mA po 24 ms
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję (w stanie zainstalowanym)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	30 g
Materiał obudowy	POM
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS