


Filtr podciśnieniowy OAFF-G3-7

Numer części: 8068945

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wkładka filtracyjna	40 µm
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	1.5 g
Sposób montażu	slip-on Wciśnij i obróć
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	Oplot PA
Materiał obudowy	POM
Możliwość impulsu wyrzutowego	0.7 MPa 7 bar
Możliwość impulsu wyrzutowego (psi)	101.5 psi