

# Redukcja NPFC-R-G1-G34-MF

Numer produktu: 8069238

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                       |
|--|---|
| Materiał złączki gwintowanej               | Mosiądz, niklowany                            |
| Wielkość opakowania                        | 10  |
| Ciśnienie robocze                          | -0.95 bar...50 bar                            |
| Medium robocze                             | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--:] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne               |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura otoczenia                      | -20 °C...150 °C                               |
| Waga produktu                              | 96.2 g  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | G1  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                   | G3/4  |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                     |