


Przyssawka OGVM-55X115-AV-N-G14F

Numer części: 8073867

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości przyssawki	13 mm
Min. promień elementu chwytanego R	50 mm
Wielkość nominalna	8 mm
Wielkość przyssawki	55x115 mm
Objętość przyssawki	52 cm ³
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt przyssawki	Owalna, mieszkowa, 1.5 fałdy
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-60 kPa -0.6 bar
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	200 N
Pionowa siła poprzeczna przy ciśnieniu nominalnym	234 N
Waga produktu	76 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	Gwint wewnętrzny G1/4
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	NBR