



Amortyzator hydrauliczny DYSS-G8-3-4-Y1F

Numer części: 8073912

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Wielkość | 3 |
| Skok | 4 mm |
| Amortyzacja | Samonastawny |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Sygnalizacja położenia | Bez |
| Maks. prędkość uderzenia | 1 m/s |
| Czas kasowania, krótki | 0.2 s |
| Czas kasowania, długi | 1 s |
| Tryb pracy | Jednostronnego działania Pchający |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Długość amortyzacji | 4 mm |
| Maks. siła uderzenia w zderzak | 80 N |
| Maks. moment dokręcający | 1 Nm |
| Maks. energia pochłaniana na skok | 0.4 J |
| Maks. energia pochłaniana na godzinę | 4 500 J |
| Maks. energia szczałtkowa | 0.004 J |
| Siła cofająca | 0.5 N |
| Waga produktu | 7.8 g |
| Sposób montażu | z gwintowaną tulejką |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa |