


# Listwa przyłączeniowa VABM-P7-18M-G18-M5-6

Numer produktu: 8076388

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	18 mm
Konstrukcja	Kierunek przyłączenia z boku
Maks. liczba pozycji zaworowych	6
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	0.6 Nm
Waga produktu	270 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej