

# Zespół adaptera DHAA-G-R3-32-B19-50

Numer części: 8079210

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	32
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Waga produktu	70 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Materiał płyty adaptera	Stop aluminium, anodowany
Materiał śrub	Stal ocynkowana