


# Zabierak bezmomentowy DARD-L8-32-S

Numer produktu: 8081467

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	32
Odchylenie promieniowe +/-	2.5 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Chwilowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	3000 N
Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	1500 N
Waga produktu	294 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS nie zawiera miedzi
Materiał adaptera	Aluminium anodowane
Materiał śrub	Stal, ocynkowana