

Portal liniowy YXML-3

Numer części: 8082251

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wymagana płaskość powierzchni montażowych	0.1 mm/m
Pozycja zabudowy	Pozioma
Konstrukcja	Linear gantry system z elektrycznymi modułami napędowymi
Czas pracy ciągłej	100 %
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Temperatura otoczenia	10 ... 40 °C
Interwał konserwacji	2 500 km
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty adaptera	Anodowane aluminium
Materiał kątownika mocującego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał prowadnicy kabli	Wzmocnione PA