

Zespół pokrywy VAVC-F12-SCC-40-TP

Numer produktu: 8084032

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--------------------------------|--|
| Średnica nominalna DN | 40 |
| Ochrona przeciwybuchowa | Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Medium | Para Płyn hydrauliczny na bazie oleju mineralnego Gazy obojętne Olej mineralny Woda Filtrowane sprężone powietrze, stopień filtracji 200 µm Ciecze neutralne |
| Informacja o medium | Media gazowe są dozwolone tylko w przypadku przepływu przez gniazdo zaworu. |
| Temperatura medium | -30 °C...200 °C |
| Temperatura otoczenia | 0 °C...60 °C |
| Temperatura przechowywania | -10 °C...60 °C |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Waga produktu | 846 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał pokrywy | Nierdzewna stal stopowa |
| Materiał uszczelki śruby | PTFE |
| Materiał uszczelnienia gniazda | PTFE, modyfikowany |