



# Manometr PAGN-26-10-G18S

Numer części: 8088985

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań [bar]	0 ... 10 bar
Wielkość nominalna manometru	26
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Gazy obojętne ciecze obojętne
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	4
Stopień ochrony	IP43
Temperatura przechowywania	-5 ... 50 °C
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	G1/8 z pierścieniem uszczelniającym
Materiały w kontakcie z mediami	ABS Mosiądz
Materiał pokrywki z gwintem	ABS
Materiał obudowy	ABS
Materiał okienka podglądu	PS
Kolor obudowy	Czarny
Waga produktu	8 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny Nie tlen