


Manometr PAGN-23-1M-G18S

Numer części: 8088992
Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań	0 ... 1 MPa
Wielkość nominalna manometru	23
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Gazy obojętne cieczki obojętne
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.6
Klasa dokładności pomiaru	5
Stopień ochrony	IP44
Temperatura przechowywania	-5 ... 50 °C
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	G1/8 z pierścieniem uszczelniającym
Materiały w kontakcie z mediami	ABS-wzmocniony Mosiądz
Materiał pokrywki z gwintem	ABS-wzmocniony
Materiał obudowy	ABS
Materiał okienka podglądu	PMMA
Kolor obudowy	Czarny
Waga produktu	6 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny Nie tlen