


Zestaw równoległy EAMM-U-30-V20-28AA-44

Numer części: 8093176

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	30
Odległość osi	44 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. liczba obrotów	3 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	2.11 kgmm ²
Jałowy moment napędowy	0.015 Nm
Przenoszony moment obrotowy	0.05 Nm
Waga produktu	94 g
Kod interfejsu, napęd	V20
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	28AA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS