


Złącze NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10

Numer części: 8104285

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Podłączenie przewodu przez złącze zaciskowe
Kształt	Prosty kształt
Wielkość	Średnica 8 mm
Przyłącze dla cieczy	UNF1/4-28
Przyłącze dla cieczy 2	Dla średnicy zewnętrznej przewodu 1,6 mm (1/16")
Medium	Media płynne Media gazowe
Uwaga dotycząca medium	Należy zwrócić uwagę na odporność materiałów mających kontakt z medium
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.075 ... 0.6 MPa -0.75 ... 6 bar -10.875 ... 87 psi
Temperatura medium	0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Rodzaj uszczelnienia	Twardy
Pozycja zabudowy	Dowolna
Nominalny moment dokręcający	15 Ncm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 15 %
Waga produktu	0.53 g
Materiały w kontakcie z mediami	PP
Materiał pokrywki z gwintem	Wzmocnione PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Instrukcje użytkowe	Patrz nota aplikacyjna (dostępna w Support Portal na festo.com)