

# Złącze NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

Numer produktu: 8104288

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość   |
|--|---|
| Wielkość opakowania                            | 10  |
| Konstrukcja                                    | Mocowanie przewodu przez końcówkę nasadkową kształt prosty            |
| Wielkość                                       | ø 8 mm  |
| Przyłącze mediów płynnych                      | UNF1/4-28   |
| Przyłącze mediów płynnych 2                    | do przewodu o średnicy wewn. Ø 1,2 mm                                 |
| Medium   | Płynne media<br>Media w postaci gazowej                               |
| Informacja o medium                            | Zwrócić uwagę na odporność materiałów wchodzących w kontakt z mediami |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.075 MPa...0.4 MPa<br>-0.75 bar...4 bar<br>-10.875 psi...58 psi     |
| Temperatura medium                             | 0 °C...35 °C  |
| Temperatura otoczenia                          | 0 °C...35 °C  |
| Temperatura przechowywania                     | -20 °C...70 °C  |
| Sposób uszczelnienia                           | twardy  |
| Pozycja montażu                                | dowolny   |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 15 Ncm  |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 15 %  |
| Waga produktu                                  | 1.06 g  |
| Materiały mające kontakt z medium              | PP  |
| Materiał części z gwintem                      | Wzmocniony poliamid   |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS   |
| Dopuszczenie do branży spożywczej              | patrz rozszerzone informacje o materiale                              |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-strefa III  |
| Informacja o zastosowaniu                      | Patrz nota aplikacyjna (dostępna w Support Portal na festo.com)       |