

Złącze NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10

Numer produktu: 8104289

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	10
Konstrukcja	Mocowanie przewodu przez końcówkę nasadkową kształt prosty
Wielkość	ø 8 mm
Przyłącze mediów płynnych	UNF1/4-28
Przyłącze mediów płynnych 2	do przewodu o średnicy wewn. Ø 2,1 mm
Medium	Płynne media Media w postaci gazowej
Informacja o medium	Zwrócić uwagę na odporność materiałów wchodzących w kontakt z mediami
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.075 MPa...0.4 MPa -0.75 bar...4 bar -10.875 psi...58 psi
Temperatura medium	0 °C...35 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...35 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Sposób uszczelnienia	twardy
Pozycja montażu	dowolny
Znamionowy moment dokręcenia	15 Ncm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 15 %
Waga produktu	0.5 g
Materiały mające kontakt z medium	PP
Materiał części z gwintem	Wzmocniony poliamid
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o zastosowaniu	Patrz nota aplikacyjna (dostępna w Support Portal na festo.com)