


Złącze wtykowe L-wysokie NPQE-LL-R18-Q4-P10

Numer części: 8113016

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	3.4 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Kształt-L, wersja długa
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 0.8 MPa -0.95 ... 8 bar -13.775 ... 116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Klasa Cleanroom	ISO Klasa 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Waga produktu	13.92 g
Sposób montażu	Zewnętrzny sześciokąt SW10
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 4 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany PBT
Materiał uszczelnienia gwintu	PTFE
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal nierdzewna