

Łącznik wtykowy Y NPQE-Y-Q8-E-P10

Numer części: 8113162

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | Standard |
| Wielkość nominalna | 8.2 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Kształt-Y |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 0.8 MPa -0.95 ... 8 bar -13.775 ... 116 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Klasa Cleanroom | ISO Klasa 4 |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 60 °C |
| Waga produktu | 11.1 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm |
| Kolor pierścienia zwalniającego | Niebieski |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał pierścienia zwalniającego | POM |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal nierdzewna |