

Zacisk zabezpieczający NPAP-QE-S-Q16-P10

Numer części: 8113233

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Jednostka opakowania	10
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 0.8 MPa -0.95 ... 8 bar -13.775 ... 116 psi
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Klasa Cleanroom	Ten produkt jest obiektem statycznym, aktywne generowanie cząstek nie jest możliwe przy prawidłowym użytkowaniu. Wyczyść produkt przed użyciem w środowisku czystych pomieszczeń i zapewnij prawidłową instalację.
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Waga produktu	0.39 g
Przyłącza pneumatyczne	dla przewodu o średnicy zew. 16 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS