

Cewka VACC-S18-35-K4-1U-NM4ME

Numer części: 8118182

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Sposób uruchomienia | Elektryczny |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Wskaźnik stanu załączenia | Brak |
| Czas pracy ciągłej | 100 % |
| Klasa izolacji | H |
| Charakterystyka cewki | 24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, moc 3.5 VA |
| Dopuszczalne wahania napięcia | -15 % / +10 % |
| Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską | EPL Db (BR) EPL Gb (BR) |
| Certyfikat | INMETRO DNV 19.0135X |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db |
| Ex-Temperatura otoczenia | T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Waga produktu | 580 g |
| Przyłącze elektryczne | Skrzynka z zaciskami, gwint dla kabla M20x1,5 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |