

Cewka VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME

Numer produktu: 8118257

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, moc 3,5 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (CN) Strefa 21 (CN)
Jednostka certyfikująca	GYJ23.1169X
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex eb mb IIC T5/T6 Gb
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db
Ochrona przeciwwybuchowa Ex – temperatura otoczenia	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP66
Waga produktu	580 g
Przyłącze elektryczne	Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS