

# Cewka VACC-S18-120-K4-3U-NE4ME

Numer produktu: 8118259

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość  |
|--|--|
| Sposób uruchamiania  | elektrycznie   |
| Pozycja montażu  | dowolny  |
| Wskaźnik stanu przełączenia                                  | nie  |
| Czas pracy ciągłej   | 100%   |
| Klasa materiału izolującego                                  | H  |
| Parametry cewki  | 230 V AC: 50/60 Hz, moc 12,0 VA<br>230 V DC: 12,0 W      |
| Dopuszczalne wahania napięcia                                | -15% / +10%  |
| Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                               |
| Ochrona przeciwwybuchowa                                     | Strefa 1 (CN)<br>Strefa 21 (CN)                          |
| Jednostka certyfikująca                                      | GYJ23.1169X  |
| Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu                | Ex eb mb IIC T4 Gb                                       |
| Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów                       | Ex tb IIIC T120°C Db                                     |
| Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia           | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                           |
| Zgodność z LABS  | VDMA24364-strefa III                                     |
| Stopień ochrony  | IP66   |
| Waga produktu  | 580 g  |
| Przyłącze elektryczne  | Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5 |
| Informacja o materiałach                                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                |