


Szczęki chwytaka DHAS-GG-B18-16-A1

Numer części: 8119108

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	16 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Do płytek do mikromiareczkowania
Odporność na wibracje	Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 100 %
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Waga produktu	24.4 g
Sposób montażu	Z gwintem wewnętrznym M3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał szczęk chwytaka	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał kołka walcowego	Stal sprężynowa