


# Moduł manipulatora EHMZ-EGSC-32-BS-KF-

Numer części: 8122330

FESTO



## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

| Cecha                            | Wartość  |
|----------------------------------|--|
| Skok roboczy                     | 50 ... 100 mm                                    |
| Średnica śruby                   | 6 mm   |
| Skok śruby                       | 6 mm/U   |
| Pozycja zabudowy                 | Pionowa  |
| Konstrukcja                      | Elektromechaniczny moduł liniowy<br>Z trzpieniem |
| Sygnalizacja położenia           | Przy pomocy czujników                            |
| Maks. przyspieszenie             | 15 m/s <sup>2</sup>                              |
| Maks. prędkość                   | 0.5 m/s  |
| Powtarzalność                    | ±0,015 mm  |
| Czas pracy ciągłej               | 100 %  |
| Zgodność z PWIS                  | VDMA24364-Strefa III                             |
| Temperatura przechowywania       | -20 ... 60 °C                                    |
| Względna wilgotność powietrza    | 0 - 90 %   |
| Stopień ochrony                  | IP40   |
| Temperatura otoczenia            | 5 ... 45 °C                                      |
| Maks. siła posuwu F <sub>x</sub> | 60 N   |
| Stała posuwu                     | 8 mm/U   |
| Uwaga dotycząca materiałów       | Zgodne z RoHS                                    |