

Uchwyt CAFM-D4-W

Numer produktu: 8127358

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Szerokość | 216 mm |
| Wysokość | 97 mm |
| Długość | 345 mm |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura przechowywania | -20 °C...70 °C |
| Temperatura otoczenia | 0 °C...40 °C |
| Waga produktu | 749 g |
| Typ mocowania | przykręcane |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał kątownika mocującego | Stal powlekana proszkowo |