


Sprzęgło EAMC-67-80-32-32-U

Numer części: 8134829

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	32 mm
Średnica mocowania 2	32 mm
Wielkość	67
Długość nominalna	80 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	4 500 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	326 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	180 Nm
Waga produktu	490 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS