


Cewka VACS-C-R3-1RL

Numer części: 8135822

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wyświetlanie stanu sygnału	LED
Maks. częstotliwość przełączania	5 Hz
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji przewodu emaliowanego	H
Nominalny prąd wyłączenia na cewkę	108 mA do 80 ms
Prąd nominalny z układem redukcji prądu	15 mA po 80 ms
Charakterystyka cewki	24 V DC: faza niskoprądowa 0,36 W, faza wysokoprądowa 2,6 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Dopuszczenie	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. długość kabla	30 m
Przylącze elektryczne	M12x1, typ A zgodnie z EN 61076-2-101
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA Stal
Materiał cewki	Miedź Stal Termoplastyczny
Materiał uzwojenia	Miedź