

Wskaźnik położenia SASF-S3-B-F-A30

Numer produktu: 8140397

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres ustawiania kąta obrotu	0 deg...180 deg
Punkt podłączenia ustawnika i czujnika położenia jest zgodny z normą	VDI/VDE 3845 wielkość AA 2
Wymiary szer. x dł. x wys.	Ø 40 x 43
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-25 °C...70 °C
Waga produktu	26 g
Typ mocowania	wg VDI/VDE 3845
Kolor obudowy	czarny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu dystansowego	PP
Materiał obudowy	Polipropylen Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna