


Zespół płyty adaptera EHAM-MA-E19-25-C14

Numer części: 8140775

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|---|
| Wielkość | 20 25 26 32 |
| Pozycja zabudowy | Pionowa |
| Konstrukcja | Zespół mocujący |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 80 °C |
| Waga produktu | 72.3 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych i śrub |
| Kod interfejsu, podstawowy | E8-35 |
| Kod interfejsu, układ | E8-35 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał płyty adaptera | Anodowane aluminium |
| Materiał śrub | Stal |
| Materiał elementów centrujących | Stal wysokostopowa |