


Płyta adaptera VABA-C13-100-2-F90-G12

Numer części: 8141665

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	1200 2300
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Adapter do napędu obrotowego
Przyłącze zaworu odpowiada normie	VDI/VDE 3847-2
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.9 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 9 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura medium	-40 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Waga produktu	3 140 g
Sposób montażu	Przy pomocy osprzętu
Przyłącza pneumatyczne	Konstrukcja płyty przyłączeniowej, airing
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany (20 µm)
Materiał uszczelnień	EPDM NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany (20 µm)
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna