

# Przekładnia EMGA-60-P-G8-EAS-60

Numer części: 8141735

FESTO



## Karta danych

| Cecha                                 | Wartość                 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Wielkość kołnierza przekładni         | 60 mm                   |
| Wielkość kołnierza silnika            | 60 mm                   |
| Luz skrzętny                          | 0.17 deg                |
| Typ przekładni                        | Przekładnia planetarna  |
| Przełożenie przekładni                | 8:1                     |
| Maks. prędkość obrotowa napędu        | 13 000 1/min            |
| Temperatura robocza przekładni        | -25 ... 90 °C           |
| Zgodność z PWIS                       | VDMA24364-B2-L          |
| Stopień ochrony                       | IP54                    |
| Ciągły moment wyjściowy               | 18 Nm                   |
| Masowy moment bezwładności przekładni | 0.088 kgcm <sup>2</sup> |
| Maks. moment obrotowy napędu          | 29 Nm                   |
| Maks. współczynnik sprawności         | 97 %                    |
| Odporność na skręcanie                | 2.4 Nm/arcmin           |
| Waga produktu                         | 900 g                   |
| Interfejs przekładnia-napęd           | 60H<br>60P              |
| Uwaga dotycząca materiałów            | Zgodne z RoHS           |