

# Redukcja NPFC-RS-G12-G14-MF

Numer produktu: 8142597

FESTO



## Karta danych

| Cechy   | Wartość                                      |
|---|--|
| Materiał złączki gwintowanej                            | Mosiądz, niklowany                           |
| Wielkość opakowania                                     | 10   |
| Ciśnienie robocze                                       | -0.95 bar...10 bar                           |
| Medium robocze  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo              | 1 - niskie obciążenie korozyjne              |
| Zgodność z LABS   | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura otoczenia                                   | -10 °C...60 °C                               |
| Znamionowy moment dokręcenia przyłącza pneumatycznego 1 | 47.9 Nm                                      |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia              | ± 20%  |
| Waga produktu   | 32.14 g                                      |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                | G1/2   |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                | G1/4   |
| Informacja o materiałach                                | Zgodność z dyrektywą RoHS                    |
| Materiał uszczelnień                                    | PCW  |