

Zasilacz CACN-3A-7-10-G2

Numer części: 8149584

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	68 mm
Wysokość	130 mm
Długość	160 mm
Pozycja zabudowy	Zapewniająca swobodną konwekcję
Zasilanie główne	1-fazowy
Prąd wejściowy	2,4 - 5,6 A
Nominalne napięcie wyjściowe DC	48 V
Nominalny prąd wyjściowy	10 A
Zakres napięcia wejściowego AC	100 ... 240 V
Buforowanie zaniku zasilania	15 ms
Częstotliwość sieci	45 ... 65 Hz
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-40 ... 85 °C
Względna wilgotność powietrza	95 %
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Waga produktu	1 603 g
Sposób montażu	Przy pomocy szyny montażowej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS