


Zasilacz CACN-11A-7-20-G2

Numer części: 8149585

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	96 mm
Wysokość	130 mm
Długość	179 mm
Pozycja zabudowy	Zapewniająca swobodną konwekcję
Zasilanie główne	3-fazowe
Prąd wejściowy	1,7 - 2,1 A
Nominalne napięcie wyjściowe DC	48 V
Nominalny prąd wyjściowy	20 A
Zakres napięcia wejściowego AC	400 ... 500 V
Buforowanie zaniku zasilania	25 ms
Częstotliwość sieci	45 ... 65 Hz
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-40 ... 85 °C
Względna wilgotność powietrza	95 %
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Waga produktu	2 500 g
Sposób montażu	Przy pomocy szyny montażowej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS