


Zespół osiowy EAMM-A-D100-150A-S1

Numer produktu: 8157276

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przenoszony moment obrotowy	143 Nm
Waga produktu	3444 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D100B
Kod interfejsu, Motor IN	140A 150 A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS