

Zestaw połączeniowy DADG-AK-G8-25-100

Numer części: 8159816

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | 25 |
| Skok | 100 mm |
| Ciśnienie robocze MPa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| Ciśnienie robocze | 1 ... 8 bar 14.5 ... 116 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Maks. moment dokręcający | 5 Nm |
| Tolerancja momentu dokręcania | ± 10 % |
| Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1 | 3 Nm |
| Waga produktu | 59 g |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/8 |
| Materiał adaptera | Żywica epoksydowa |
| Materiał uszczelnień | FPM |
| Materiał śrub | Stal z pokryciem |