

# Płyta przyłączeniowa VMPA-FB-AP-1-EMG-P5

Numer produktu: 8161057

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                |
|--|--|
| Szerokość                                  | 42 mm                                  |
| Długość                                    | 107.3 mm                               |
| Szerokość modułu                           | 41 mm                                  |
| Maks. liczba pozycji zaworowych            | 4                                      |
| Ciśnienie robocze                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Ciśnienie pilota                           | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar     |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego        |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-strefa III                   |
| Temperatura przechowywania                 | -20 °C...60 °C                         |
| Temperatura otoczenia                      | -5 °C...50 °C                          |
| Waga produktu                              | 175 g                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | G1/4                                   |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS              |
| Materiał płyty przyłączeniowej             | Aluminiowy odlew ciśnieniowy           |