


Sprzęgło elastyczne DARP-C7-U114-F

Numer części: 8161157

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	1 1/4-12 UNF-2B
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	-5 ... 120 °C
Temperatura otoczenia Fahrenheit	23 ... 248 °F
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał panewki	Stal, oksydowana
Materiał obudowy	Stal, oksydowana
Materiał sferycznej podkładki	Stal, oksydowana
Materiał czopa kulistego	Stal, oksydowana