

# Amortyzator hydrauliczny DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

Numer produktu: 8161523

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8
Skok	8 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	1 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.2 s
Sposób działania	Jednostronnego działania pchający
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Długość amortyzacji	8 mm
Maks. siła zderzenia	500 N
Maks. pobór energii na skok	6 J
Maks. pobór energii na godzinę	18000 J
Maks. energia resztkowa	0.02 J
Siła resetowania	18 N
Min. siła wsuwania	60 N
Waga produktu	40 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana