

# Amortyzator hydrauliczny DYSD-Q11-12-12-Y1F-L-Y10

Numer części: 8161526

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	12
Skok	12 mm
Amortyzacja	Samonastawny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	1 m/s
Czas kasowania, krótki	0.2 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Długość amortyzacji	12 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	1 000 N
Maks. energia pochłaniana na skok	12 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	36 000 J
Maks. energia szczytkowa	0.05 J
Siła cofająca	28 N
Waga produktu	95 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana