



Amortyzator hydrauliczny DYSD-Q11-20-16-Y1F-L-Y10

Numer części: 8161531

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Wielkość | 20 |
| Skok | 16 mm |
| Amortyzacja | Samonastawny |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Sygnalizacja położenia | Bez |
| Maks. prędkość uderzenia | 1 m/s |
| Czas kasowania, krótki | 0.3 s |
| Tryb pracy | Jednostronnego działania Pchający |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Długość amortyzacji | 16 mm |
| Maks. siła uderzenia w zderzak | 3 000 N |
| Maks. energia pochłaniana na skok | 90 J |
| Maks. energia pochłaniana na godzinę | 92 000 J |
| Maks. energia szczytkowa | 0.32 J |
| Siła cofająca | 75 N |
| Waga produktu | 385 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Stal ocynkowana |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa |
| Materiał nakrętki | Stal ocynkowana |