


Sprzęgło EAMD-56-46-22-23X27-U

Numer produktu: 8164974

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	22 mm
Średnica uchwyty 2	23 mm
Wielkość	56
Długość znamionowa	46 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	5500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	151 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	72 Nm
Waga produktu	413 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS