


# Zespół osiowy EAMM-A-X48-57A

Numer produktu: 8165289

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przenoszony moment obrotowy	7.5 Nm
Waga produktu	614 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	X48
Kod interfejsu, Motor IN	57A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS