


Pneum. licznik dodający PZA-E-C

Numer produktu: 8606

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	mechaniczny licznik przebiegu z napędem pneumatycznym
Sposób powrotu	Przycisk ręczny lub sygnał pneumatyczny
Wskaźnik	6-znakowy
Ciśnienie wyłączające, napęd	$\lt 0,15$ bar
Spadek ciśnienia, reset	$\lt 0,15$ bar
Ciśnienie włączające napędu	$\gt 0,8$ bar
Resetowanie, ciśnienie odpowiedzi	2 bar
Ciśnienie robocze	2 bar...8 bar
Minimalne ciśnienie resetowania	2 bar
Minimalna długość impulsu dla napędu	8 ms
Minimalny czas trwania impulsu, cofanie	150 ms
Minimalny czas trwania przerwy dla napędu	10 ms
Minimalny czas przerwy na zresetowanie	50 ms
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	70 g
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Przyłącze pneumatyczne	M5
Materiał obudowy	PA