

# Siłownik okrągły DGS-20-40-PPV


Numer części: 8827

Produkt wycofywany z produkcji

z obustronnie nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

| Cecha                           | Wartość  |
|---------------------------------|--|
| Skok                            | 40 mm  |
| Średnica tłoka                  | 20 mm  |
| Amortyzacja                     | PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych                                   |
| Sygnalizacja położenia          | Bez  |
| Warianty                        | Jednostronne tłoczysko   |
| Ciśnienie robocze               | 1 ... 10 bar   |
| Tryb pracy                      | Dwustronnego działania   |
| Medium robocze                  | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |