



Zawór z dźwignią ręczną HS-4/3-1/4

Numer części: 9339

FESTO

Zawór 4/3 z dźwignią ręczną, w położeniu środkowym odcięty.
Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2006
Ten typ jest odpowiedni do pracy w zakresie podciśnienia. Przyłącze podciśnienia na 1 (P) i 3 (R).



Karta danych

Cecha	Wartość
Normalny przepływ nominalny	1 200 l/min
Przyłącze pneumatyczne 2	G1 1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1 1/4
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Konstrukcja	Przełącznik obrotowy dla RUN/Stop
Średnica nominalna	8 mm
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła uruchamiająca	12 N
Ciężar elementu	0.39 kg
Sposób montażu	z otworem przelotowym
Przyłącze pneumatyczne 1	G1 1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1 1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Informacja materiałowa o uszczelnieniach	NBR
Informacja materiałowa o obudowie	Aluminium-odlew ciśnieniowy