


# Szybkozłączka przegrodowa SCK-PK-3-KU

Numer produktu: 9387

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość  |
|--|--|
| Średnica nominalna                             | 2.4 mm   |
| Pozycja montażu                                | dowolny  |
| Konstrukcja                                    | Przegroda  |
| Wielkość opakowania                            | 10   |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                    |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem   |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...60 °C   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | do przewodu o średnicy zewn. Ø 4 mm<br>do końcówki nasadkowej-śred. wewn. 3 mm, z nakrętką kołpakową |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 4 mm<br>do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. Ø 3 mm z nakrętką       |
| Materiał nakrętki kołpakowej                   | Polioksymetylen  |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS  |
| Materiał nakrętki                              | POM  |
| Materiał - złącze                              | POM  |