

Adapter AD-G3/8-3/8NPT-I

Numer produktu: 9397

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	11.5 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	25 Nm
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 2	22 Nm
Znamionowy moment dokręcania	38.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcania	± 20%
Waga produktu	25.3 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny 3/8 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	PCW
Materiał obudowy	Stal ocynkowana